

SKUMANLEGG VEGGMONTERT KONSENTRAT

Varenummer: FI-WC-E

Veggmontert skumanlegg til konsentrert kjemi. Gir skum med meget bra kvalitet. Enheten krever kontinuerlig vann- og luft tilslutning og er beregnet for bruk innen næringsmiddelindustrien.

Blander kjemi/vann fra 1:1 til 1:16 ved hjelp av forskjellige dyser.

Skumkvaliteten justeres med luftmengde. Jo mer luft som tilsettes kjemiblandingen desto tørrere skum.

Enheten er ikke beregnet for løsemiddel!

Spesifikasjoner:

Slange: 15 meter 3/4" armert slange (12,7 mm innv.) Skumleveranse: 75 - 170 l/min.

Sprøytedistanse: 7 - 9 meter.

Maks væsketemperatur: 4,5 °C – 40 °C.

Krav til drift:

Bruk kun ren og tørr luft. For at pumpen skal ha lang levetid og virke optimalt må luften være filtrert og fri for smuss. Ved behov; installer lufttørker før skumanlegget.

Ikke bruk luft-smøremiddel i luftsystemet før skumanlegget.

Påkrevd lufttrykk til enhet er 40 til 80 psi (3 – 5 bar) ved 5 til 8 CFM (141,64 – 226,62 l/min).

Påkrevd vannleveranse til enhet: 0,69 – 6,9 bar

Påkrevd vanntemperatur til enhet: 4,5 – 40 °C.

Akseptable kjemiske produkter:

Alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Kalrez pumpen brukes ved kjemisk innhold av D-Limonene og Viton eller Kalrez pumpen brukes ved kjemisk innhold av klor.

1. Åpne døren til kontrollboksen.

2. Med kulekranen(HV60) i stengt posisjon, åpne forsiktig luftkranen(BVB14).

3. Åpne forsiktig kulekranen(HV60).

4. Juster "wet foam / dry foam" kranen(NV14Y) til ønsket blanding ved å følge stegene A-D under:

A. Steng kranen(NV14Y) fullstendig ved å vri den med klokken.

B. Åpne kranen(NV14Y) ved å vri den mot klokken nøyaktig 3 runder.

C. I mens enheten går, forsett å vri kranen mot klokken 1/4 runde om gangen med 30 sekunders intervall inntil ønsket skum- konsistens er oppnådd.

D. Hvis kranen åpnes for mye kan pumpen stoppe. Skjer dette, begynn igjen fra punkt A.

5. Lukk igjen døren på kontrollboksen etter at enheten er riktig justert.

Tilgjengelige matepumper til enhet:

*P56: Polypropylen kropp med Santoprene pakninger

P56V: Polypropylen kropp med Viton pakninger

P56K: Polypropylen kropp med Kalrez pakninger

*Santoprene-pumpen er standardpumpen. Viton og Kalrez er tilgjengelige på forespørsel.

Bruksområdet i forhold til væsketype er retningsgivende. Med den store variasjon av

rengjøringsmiddel som finnes på markedet garanterer ikke Chemsmart AS / produsent for skumkannens holdbarhet.

Finnes også for to kjemikalier (FI-WC 114&ST) og i mobile versjoner (720155/720196).

