

10139

# Hygiejnisk Vægophæng, Enkelt Gummibåndsmodul, 82 mm, Sort



Gummibåndsmodulet er designet til at ophæng af reksvisitter uden ophængsøje. Gummibåndet skubbes på det medfølgende afstandsstykke fra venstre eller højre side. Gummibåndsmodulet, kan holde produkter med en diameter på 28-33 mm. Gummibåndsholderen er let at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

# Tekniske data

Varenummer	10139
Holder produkter mellem	25 - 34 mm
Materiale	Polypropylen TPE Gummi Polyamid
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Designregistreringsnummer	EU 008195606-0001-12
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	375 Stk.
Antal per lag (Palle)	75 Stk.
Længde	82 mm
Bredde	87 mm
Højde	48 mm
Nettovægt	0,08201 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,004 kg
Vægt pap	0,0232 kg
Tara total	0,0272 kg
Bruttovægt	0,11 kg.
Kubikmeter	0,000342 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Nej
GTIN-13 Nummer	5705022029408
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028029393
Toldpositionsnummer	39241000

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.